

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 55 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 50 x 18 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm



BS ROLLEN  
**INOX**



Artikelnummer: 524973

## BS-ROLLEN Kunststof apparatenrol

### Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 55 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 50 x 18 mm
- schroefgatafstand 45x45 mm, schroefgat-Ø 6,5 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met kogellager

## Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	kogellager
roltype	apparatenwiel	rem	zonder
bouwmodel	bokwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	55 kg	totale hoogte	70 mm
banden	kunststof	wielbreedte	18 mm
wiel-Ø	50 mm	loopvlak eigenschap	breukvast

materiaal velg	kunststof	lengte plaat	60 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	60 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	45x45 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	6,5 mm
materiaal behuizing	RVS	gewicht	0,078 kg

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken