

a.m.p.e.r.e. aanrijdbescherming voor stelling

geschikt voor binnen en buiten,
hoogte 600 mm, voor breedte
stellingvoet 88 - 100 mm, vangt een
botsingskracht op van 2,4 t, van
hogedruk polyethyleen in geel, Voor
opsteken

Artikelnummer: 526815



ampere



a.m.p.e.r.e. Aanrijdbescherming voor stelling

aanrijdbescherming voor stelling

- geschikt voor binnen en buiten
- hoogte 600 mm
- voor breedte stellingvoet 88 - 100 mm
- vangt een botsingskracht op van 2,4 t
- van hogedruk polyethyleen in geel
- Temperatuurbestendig tot -40 °C
- Voor opsteken






Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	bevestigingstype	Voor opsteken
veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	materiaal	hogedruk polyethyleen

type aanrijdbescherming	aanrijdbescherming voor stelling	kleur aanrijdbescherming	geel
plaats van toepassing	binnen en buiten	temperatuurbestendigheid	tot -40 °C
hoogte	600 mm	minimumlengte	1
voor breedte stellingvoet	88-100 mm	gewicht	1,2 kg
botsingskracht	2,4 t		

Dit past ook bij ...

208495		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 2000 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder/snij-inrichting, 2 legborden, 8 steekbeugels
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
527237		Vuilniszakstandaard voor grote zakken, 1 zakhouder(s) voor telkens 2500 l zakken, hoogte x breedte x diepte 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw 4 wielen