

GHC heftruck-krik



Kenmerken

- Veilige werklust klauw 4000 kg.
- Veilige werklust kop 5000 kg.
- Twee hefhoogten.
- Overlastbeveiliging.
- 2 hefsnelheden : normaal 60 slagen of snel 20 slagen, met of zonder last.


Type	Veilige werklust (kg)	Afmeting L x B x H (mm)	Bouwhoogte (mm)	Hefhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
GHC-5	5000	680 x 210 x 415	65-425	414-724	47	4260030

GHB heftruck-onderzetbok



Kenmerken

- Ideaal in combinatie met de heftruck-krik.
- Robuuste constructie.
- 3-voudige verstelling.
- Alleen per paar leverbaar.



Type	veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
GHB-6	12000/2	242	55	425	220	220	110	15	4261030