

Standardausführung

Schlauchanschluss

G 1/4, starr

Standard-Handreifenfüllmesser in Pistolenform, Schlauch starr

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Beschreibung | Messbereich | Manometer \varnothing mm |
|-------------|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 118500 | 39.013 | ungeeicht, mit Momentstecker | 0-12 bar/170 psi | 63 |
| 117141 | 39.013GE | geeicht, mit Momentstecker | 0-10 bar/140 psi | 63 |
| 136785 | 39.014 | ungeeicht, mit Hebelstecker | 0-12 bar/170 psi | 63 |
| 117142 | 39.014GE | geeicht, mit Hebelstecker | 0-10 bar/140 psi | 63 |
| 136788 | 39.015 | ungeeicht, mit Tankstellenstecker | 0-12 bar/170 psi | 63 |
| 117143 | 39.015GE | geeicht, mit Tankstellenstecker | 0-10 bar/140 psi | 63 |



39.013



39.014



39.014GE



39.015



39.015GE

Zubehör für Standard-Handreifenfüllmesser in Pistolenform

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Beschreibung |
|-------------|-----------|---|
| 136789 | 39.501 | Momentstecker |
| 136790 | 39.502 | Autoventil-Hebelstecker |
| 136791 | 39.503 | Tankstellenstecker |
| 136792 | 39.601 | Schlauch mit Momentstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar |
| 136793 | 39.602 | Schlauch mit Hebelstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar |
| 136794 | 39.603 | Schlauch mit Tankstellenstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar |
| 136797 | 39.703 | Manometer Ø 63 mm, ungeeicht, Anschluss unten |
| 136798 | 39.704 | Schutzkappe für Manometer Ø 63 mm, Anschluss unten |



39.501



39.502



39.503



39.601



39.602



39.603



39.703



39.704