

**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach ...

IEC 60169-8 BNC  
IEC 60169-10 SMB

**Components**

centre contact

**Bauteile**

Innenkontakt

**Materials / Material**

Copper Beryllium/  
Kupfer Beryllium

**Finish / Oberfläche**

Gold plated/  
vergoldet

outer contact

BNC  
SMB

Außenkontakt

Brass / Messing  
Brass/Beryllium Copper /  
Messing/Kupfer Beryllium

Nickel plated/vernickelt  
Nickel plated/vernickelt

other metal parts  
insulator

sonstige Metallteile  
Isolierung

Brass / Messing  
Teflon

Nickel plated/vernickelt



**Electrical characteristics**

impedance  
frequency  
return loss

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Frequenz  
Rückflusdämpfung

50 Ω  
0-3 GHz  
typ.: 1 GHz - 40 dB; 3 GHz - 24 dB

a	29479	20.03.18	BJ	2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	24.06.	BJ	
				gepr./appr.	24.06.05	GE	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				Adapter BNC-SMB (f-f) Adaptor BNC-SMB (f-f)			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01008F0013		
Ersatz für/ replaces							
							
				 Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			