

## Cemo GFK-Großbehälter

konische Form, Höhe x Länge x Breite  
1000 x 2108 x 1480 mm, Inhalt 2200 l,  
In grau, Einfahrtaschen

Artikelnummer: 100583



## Cemo GFK Großbehälter

### Unterbau mit Staplertaschen

GFK-Großbehälter

- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 1000 x 2108 x 1480 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 1818 x 1190 mm
- Inhalt 2200 l
- In grau
- Wände: glatte, nahtlose Flächen für eine leichte Reinigung
- Einfahrtaschen
- Umlaufender Griffband
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet für aggressive Medien

## Technische Details




Behältertyp	Großbehälter	Wand Ausführung	glatt, nahtlos
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen

Form	konisch	stapelbar	nein
Inhalt	2200 l	faltbar	nein
Höhe	1000 mm	nestbar	ja
Länge	2108 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	1968 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Breite	1480 mm	Einfahrbreite	655 mm
Innenbreite	1340 mm	Griff	Umlaufender Griffband
Bodenlänge	1832 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Bodenlänge innen	1818 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Bodenbreite	1204 mm	Gefahrstoffeignung	aggressive Medien
Bodenbreite innen	1190 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Farbe	grau
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	90 kg

## Zubehör

203956		Fahrgestell, Für 2200 l GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 1832 x 1204 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Rollen mit Dreh- und Lenkstopp
203957		Fußgestell, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Für Großbehälter, Höhe 140 mm
704251		Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 2200 l Inhalt, in grau

## Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium