

hofs

Kanbanregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 1675 mm, Fachlast 100 kg, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 228390



hofs Kanbanregal

Grundfeld

Kanbanregal - Grundfeld




- Ideal für Lagerbereiche mit hohem Kommissioniervolumen. Nach dem FIFO-Prinzip wird die zuerst eingelagerte Ware auch als erste wieder entnommen und die Bewegungen des Kommissionierers reduziert. Geeignet für alle Behältertypen und Kartonagen
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 1675 mm
- Fachlast 100 kg

- Fach Breite x Tiefe 1300 x 800 mm
- 4 Ebene(n) mit Kombiboden (hinten gerade, vorne schräg), ohne Abdeckboden
- Die eingelagerte Ware gleitet durch eine Fachbodenneigung von 17 ° selbständig, aufgrund der eigenen Schwerkraft, zur Entnahmeseite
- Ebenen mit robuster Abdeckleiste für einen glatten Übergang vom geraden zum schrägen Boden und vorderer Anschlagkante gegen das Herausfallen der Ware
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie





Technische Details

Möbeltyp	Regal	Neigung	17 °
Regaltyp	Kanbanregal	Abdeckboden	nein
geeignet für (Produkt/Material)	Behälter, Kartonage	Fachböden Gesamt Anzahl	8 Stück
geeignet für (Anwendung)	FIFO-Prinzip	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalsystem	Stecksystem	Fachbreite	1300 mm
Regalfeld	Grundfeld	Fachtiefe	800 mm
Material	Stahl	Nutzung	beidseitig
Höhe	2000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	1360 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Tiefe	1675 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	100 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden- / Ebenentyp	Kombiboden (gerade/schräg)	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Ausstattung	vordere Anschlagkante	Gewicht	140,07 kg

Zubehör

228386		Kanbanregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 1675 mm, Fachlast 100 kg, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228395		Kombiboden (hinten gerade, vorne schräg) für Kanbanregal, Breite x Tiefe 1300 x 1600 mm, Ausgestattet mit robuster Abdeckleiste für einen glatten Übergang vom geraden zum schrägen Boden und vorderer Anschlagkante gegen das Herausfallen der Ware, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228429		Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß