

Schwerlastregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 600 mm, Fachlast 420 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau

Artikelnummer: 272329



Schwerlastregal - Grundfeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 600 mm
- Feldlast 2000 kg
- Fachlast 420 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
- 5 Ebene(n) mit Holzboden
- Im Raster von 35 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau
- Ständer mit KunststoffüÙe






- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeosten mit Kunststofffüßen, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 3 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	35 mm
Regaltyp	Schwerlastregal	Nutzung	beidseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Holzboden
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Höhe	1800 mm	Unterbau	KunststoffüÙe
Breite	1000 mm	Farbe Boden	verkehrsblau // RAL5017
Tiefe	600 mm	Farbe Ständer	verkehrsblau // RAL5017
Fachlast	420 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfeosten mit KunststofffüÙen, Ebenen gem. Angebot
Feldlast	2000 kg	Farbe Ausführung	verkehrsblau // RAL5017
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Anlieferung	zerlegt
Fachbreite	1000 mm	Garantie	3 Jahre
Fachtiefe	600 mm	Gewicht	23 kg

Dazu passt auch ...

221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
249754		GEDORE 226 E-1 Gummihammer hart Ø 55 mm
763261		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 240 x 600 x 400 mm, Inhalt 43 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen