

## Displaypalette

aus PE-Regenerat, Höhe x Länge x Breite 117 x 600 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 2000 / 500 kg, Unterbau 9 FüÙe, Oberdeck geschlossen

VE 3 Stück



Artikelnummer: 528357

## Displaypalette

Displaypalette





- aus PE-Regenerat
- Höhe x Länge x Breite 117 x 600 x 800 mm
- Traglast statisch / dynamisch 2000 / 500 kg
- Allseitig einfahrbar
- Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 620 / 560 mm
- Unterbau 9 FüÙe
- Oberdeck geschlossen
- beständig gegen Witterungseinflüsse
- Gewicht 10,5 kg

## Technische Details

Verpackungstyp	Palette	Unterbau	9 FüÙe
Palettentyp	Displaypalette	Beständigkeit	gegen Witterungseinflüsse
Material	PE-Regenerat	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	117 mm	Einfahrbreite Längsseite	620 mm
Länge	600 mm	Einfahrbreite Breitseite	560 mm
Breite	800 mm	Traglast dynamisch	500 kg
Traglast statisch	2000 kg	Sicherungsrand	nein
Einfahrmöglichkeit	Allseitig	nestbar	nein
Oberdeck	geschlossen	Gewicht	10,5 kg

stapelbar ja

## Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
240208		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm