



KABELDOOS

# Abox 025 AB-Pot



## Abox 025 AB-Pot

### Kabeldoos

**CUSTOMIZABLE**

80 x 80 x 52 mm  
 Artikelnummer: 80342701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

grijs, met 15 mm DIN-rail TS 15, PE rijenklem 4<sup>2</sup>



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	52 mm

### Materiaal

Kast:	Polystyreen, Membranen uit TPE
Deksel:	polystyreen

### Entries

{Vorprägungen oben}:	2 x M20
{Vorprägungen links/rechts}:	2 x M20
{Vorprägungen unten}:	1 x M20
{Vorprägungen Rückseite}:	1 x M20

## Toebehoren

Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - klemblok

AST M20 - invoeringen

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M20/sw - dubbel membraaninvoeringen

GMU PA M20 - contraoer

{GMU PG 16-M20} - contraoer

KS M20 - combiset

KVR M20-GDB - Kabelwartel

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

MPS-KRI - montageplaat

RST M20 - buisinvoeringen

SNI M20 - schijfnippel

VST M20 - afsluitstoppen

WNI M20 - wurgnippel



KABELDOOS

## Abox 025 AB-Pot

### Andere eigenschappen

### WST M20 - Wurgstoppen

Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	2,5 mm <sup>2</sup>
doorslagspanning AC:	690 V
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Potentiaalvereffene r
kleur:	grijs