


Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnr. 2046862



Installatiebuis conform NEN-EN-HEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-HEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.
Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld) Per buis is al een verbindingsof opgeschroefd.



St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	2046862
Type	SM20W G
Dimensie	M20x1,5,3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	30,00 m
Gewicht	66,67 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad



Artikelnr. 2046862

Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Afmeting D	20,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afmeting M	M20
Afmeting t	1,50 mm
Afmeting l	13,00 mm
Opbouw	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Buitendiameter	20,00 mm
Betoninstallatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Drukbestendigheidsklasse	zeer zwaar (klasse 5)
Schroefdraad	M20x1,5
Hollewandinstallatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Installatie op hout	<input checked="" type="checkbox"/>
Installatie in de grond	<input type="checkbox"/>
Montage in de open lucht	<input type="checkbox"/>
Montage machines en installaties	<input type="checkbox"/>
Met mof	<input checked="" type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	<input checked="" type="checkbox"/>
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	<input checked="" type="checkbox"/>
Inbouw	<input checked="" type="checkbox"/>

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen

Classificatiecode	55571
-------------------	-------

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen