

# Productdatablad

Smart Radio DAB+, set mono



Artikelnr.

DAB CD1 WW

## Smart Radio DAB+, set mono

inclusief netvoeding  
met één luidspreker

### Bedoeld gebruik

- DAB-ontvangst in frequentiebereik 174 MHz tot 240 MHz
- VHF-ontvangst in frequentiebereik 87,5 MHz tot 108 MHz
- Montage op inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
- Diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 40 mm

### Producteigenschappen

- Digital radio met display en tiptoetsen
- Front van echt glas
- Stereo-ontvangst
- Aansluitklemmen voor twee luidsprekers
- Stereo-/mono-omschakeling
- Eenvoudige bediening
- Geïntegreerde antenne voor DAB+ en VHF
- Goede ontvangstkwaliteit
- Zenderzoeken automatisch
- Opslaan van 8 favoriete zenders DAB+ en 8 favoriete zenders VHF (blijven na netspanningsuitval behouden)
- Inschakelen met laatst gekozen zender
- Inschakelen met laatste gekozen volume
- Inschakelen met laatste bedrijfsstand (DAB+ of VHF)
- Weergave van zenderinformatie, tijd en actuele instellingen
- Actuele tijd via RDS en DAB+
- Display-helderheid instelbaar
- Nachtmodus
- Wekfunctie
- Sleep-modus
- In-/uitschakelen via secundaire aansluiting
- Line-out-uitgang (AUX) voor aansluiting van externe versterkers
- Optioneel externe antenne art.nr.: RAD-ANT

### Nevenunitfunctie

Via de neventoestelingang kan de radio samen met de verlichting geschakeld worden.

### Toebehoren:

luidsprekermodule art.nr.: LSM CD 4 ..

externe antenne art.nr.: RAD-ANT

### Reserveonderdeel:

netvoeding art.nr.: NT-AUDIO

display art.nr.: DAB CD-DISP WW, DAB CD-DISP SW

### Technische gegevens

Nominale spanning:

AC 230 V ~

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Netfrequentie:                      | 50/60 Hz  |
| Aansluiting                         | schroefklemmen  |
| max. klembereik:                    | 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> of 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Verbruik stand-by:                  | < 1 W   |
| Verbruik in bedrijf:                | < 4 W   |
| Temperatuurbereik:                  | 0 ... +50 °C  |
| Luchtvochtigheid:                   | 15 ... 90 % (geen condensatie)  |
| DAB-frequentiebereik:               | 174 ... 240 MHz   |
| VHF-frequentiebereik:               | 87,5 ... 108 MHz  |
| Aansluitkabel separate luidspreker: | Luidspreker tweelingkabel<br>H03VH-H, 2 x 0,75 mm<br>Alternatief: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm |
| Lengte aansluitleiding:             | max. 5 m  |

**met alpine wit display**

**Kleur:**  
luidspreker alpine wit