


Technisches Datenblatt PDF UK209G2



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Technische Eigenschaften	
B	30 mm
C	22 mm
C1	6,80 mm
d2	45 mm
D	85 mm



m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,53 kg