

## Kapitel 06

### Kabelumbaustromwandler

#### Baureihe KUW1 für isolierte Kabel bis max. 18 mm Durchmesser

| Typ         | Primärstrom in A | Sekundärstrom in A | Leistung in VA (am Ende der Leitung) | Klasse | Leitungslänge in m | Durchmesser Primärleiter in mm | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| KUW1/30-60  | 60               | 1                  | 0,2                                  | 3      | 3                  | 18                             | 0,3          | 15.03.510   |
| KUW1/30-75  | 75               | 1                  | 0,2                                  | 3      | 3                  | 18                             | 0,3          | 15.03.511   |
| KUW1/30-100 | 100              | 1                  | 0,2                                  | 3      | 3                  | 18                             | 0,3          | 15.03.512   |
| KUW1/30-125 | 125              | 1                  | 0,2                                  | 3      | 3                  | 18                             | 0,3          | 15.03.513   |
| KUW1/30-150 | 150              | 1                  | 0,2                                  | 3      | 3                  | 18                             | 0,3          | 15.03.514   |
| KUW1/30-200 | 200              | 1                  | 0,2                                  | 1      | 3                  | 18                             | 0,3          | 15.03.515   |
| KUW1/30-250 | 250              | 1                  | 0,2                                  | 1      | 3                  | 18                             | 0,3          | 15.03.317   |
| KUW1/40-100 | 100              | 1                  | 0,2                                  | 1      | 3                  | 18                             | 0,4          | 15.03.320   |
| KUW1/40-125 | 125              | 1                  | 0,2                                  | 1      | 3                  | 18                             | 0,4          | 15.03.321   |
| KUW1/40-150 | 150              | 1                  | 0,2                                  | 1      | 3                  | 18                             | 0,4          | 15.03.322   |
| KUW1/40-200 | 200              | 1                  | 0,2                                  | 0,5    | 3                  | 18                             | 0,4          | 15.03.325   |
| KUW1/40-250 | 250              | 1                  | 0,2                                  | 0,5    | 3                  | 18                             | 0,4          | 15.03.326   |
| KUW1/40-150 | 150              | 5                  | 1                                    | 1      | 0,5                | 18                             | 0,4          | 15.03.329   |
| KUW1/40-200 | 200              | 5                  | 1                                    | 1      | 0,5                | 18                             | 0,4          | 15.03.330   |
| KUW1/40-250 | 250              | 5                  | 1                                    | 0,5    | 0,5                | 18                             | 0,4          | 15.03.331   |

#### Baureihe KUW2 für isolierte Kabel max. 28 mm Durchmesser

| Typ         | Primärstrom in A | Sekundärstrom in A | Leistung in VA (am Ende der Leitung) | Klasse | Leitungslänge in m | Durchmesser Primärleiter in mm | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| KUW2/40-200 | 200              | 1                  | 0,2                                  | 1      | 3                  | 28                             | 0,3          | 15.03.351   |
| KUW2/40-250 | 250              | 1                  | 0,2                                  | 1      | 3                  | 28                             | 0,3          | 15.03.352   |
| KUW2/40-300 | 300              | 1                  | 0,2                                  | 1      | 3                  | 28                             | 0,3          | 15.03.354   |
| KUW2/40-400 | 400              | 1                  | 0,2                                  | 1      | 3                  | 28                             | 0,4          | 15.03.356   |
| KUW2/40-500 | 500              | 1                  | 0,2                                  | 0,5    | 3                  | 28                             | 0,4          | 15.03.358   |
| KUW2/40-250 | 250              | 5                  | 1                                    | 1      | 0,5                | 28                             | 0,3          | 15.03.353   |
| KUW2/40-300 | 300              | 5                  | 1                                    | 1      | 0,5                | 28                             | 0,3          | 15.03.355   |
| KUW2/40-400 | 400              | 5                  | 1                                    | 1      | 0,5                | 28                             | 0,3          | 15.03.357   |
| KUW2/40-500 | 500              | 5                  | 1                                    | 1      | 0,5                | 28                             | 0,3          | 15.03.359   |

#### Baureihe KUW4/60 für isolierte Kabel bis max. 42 mm Durchmesser

| Typ          | Primärstrom in A | Sekundärstrom in A | Leistung in VA (am Ende der Leitung) | Klasse | Leitungslänge in m | Durchmesser Primärleiter in mm | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| KUW4/60-250  | 250              | 1                  | 0,5                                  | 1      | 5                  | 42                             | 0,6          | 15.03.565   |
| KUW4/60-300  | 300              | 1                  | 0,5                                  | 1      | 5                  | 42                             | 0,6          | 15.03.566   |
| KUW4/60-400  | 400              | 1                  | 0,5                                  | 0,5    | 5                  | 42                             | 0,6          | 15.03.568   |
| KUW4/60-500  | 500              | 1                  | 0,5                                  | 0,5    | 5                  | 42                             | 0,6          | 15.03.570   |
| KUW4/60-600  | 600              | 1                  | 0,5                                  | 0,5    | 5                  | 42                             | 0,6          | 15.03.572   |
| KUW4/60-750  | 750              | 1                  | 0,5                                  | 0,5    | 5                  | 42                             | 0,6          | 15.03.574   |
| KUW4/60-800  | 800              | 1                  | 0,5                                  | 0,5    | 5                  | 42                             | 0,6          | 15.03.576   |
| KUW4/60-1000 | 1.000            | 1                  | 0,5                                  | 0,5    | 5                  | 42                             | 0,6          | 15.03.578   |
| KUW4/60-300  | 300              | 5                  | 0,5                                  | 1      | 3                  | 42                             | 0,6          | 15.03.367   |
| KUW4/60-400  | 400              | 5                  | 0,5                                  | 1      | 3                  | 42                             | 0,5          | 15.03.369   |
| KUW4/60-500  | 500              | 5                  | 0,5                                  | 1      | 3                  | 42                             | 0,6          | 15.03.371   |
| KUW4/60-600  | 600              | 5                  | 0,5                                  | 0,5    | 3                  | 42                             | 0,5          | 15.03.373   |
| KUW4/60-750  | 750              | 5                  | 0,5                                  | 0,5    | 3                  | 42                             | 0,6          | 15.03.375   |
| KUW4/60-800  | 800              | 5                  | 0,5                                  | 0,5    | 3                  | 42                             | 0,6          | 15.03.377   |
| KUW4/60-1000 | 1.000            | 5                  | 0,5                                  | 0,5    | 3                  | 42                             | 0,6          | 15.03.379   |

#### Baureihe KUW4.2/60 für isolierte Kabel bis max. 2 x 42 mm Durchmesser

| Typ            | Primärstrom in A | Sekundärstrom in A | Leistung in VA (am Ende der Leitung) | Klasse | Leitungslänge in m | Durchmesser Primärleiter in mm | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. |
|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| KUW4.2/60-250  | 250              | 1                  | 0,5                                  | 1      | 5                  | 42 x 84                        | 0,7          | 15.03.580   |
| KUW4.2/60-300  | 300              | 1                  | 0,5                                  | 1      | 5                  | 42 x 84                        | 0,8          | 15.03.581   |
| KUW4.2/60-400  | 400              | 1                  | 0,5                                  | 0,5    | 5                  | 42 x 84                        | 0,7          | 15.03.583   |
| KUW4.2/60-500  | 500              | 1                  | 0,5                                  | 0,5    | 5                  | 42 x 84                        | 0,8          | 15.03.585   |
| KUW4.2/60-600  | 600              | 1                  | 0,5                                  | 0,5    | 5                  | 42 x 84                        | 0,7          | 15.03.587   |
| KUW4.2/60-750  | 750              | 1                  | 0,5                                  | 0,5    | 5                  | 42 x 84                        | 0,8          | 15.03.589   |
| KUW4.2/60-800  | 800              | 1                  | 0,5                                  | 0,5    | 5                  | 42 x 84                        | 0,8          | 15.03.591   |
| KUW4.2/60-1000 | 1.000            | 1                  | 0,5                                  | 0,5    | 5                  | 42 x 84                        | 0,8          | 15.03.593   |
| KUW4.2/60-300  | 300              | 5                  | 0,5                                  | 1      | 3                  | 42 x 84                        | 0,7          | 15.03.382   |
| KUW4.2/60-400  | 400              | 5                  | 0,5                                  | 1      | 3                  | 42 x 84                        | 0,8          | 15.03.384   |
| KUW4.2/60-500  | 500              | 5                  | 0,5                                  | 1      | 3                  | 42 x 84                        | 0,6          | 15.03.386   |
| KUW4.2/60-600  | 600              | 5                  | 0,5                                  | 0,5    | 3                  | 42 x 84                        | 0,7          | 15.03.388   |
| KUW4.2/60-750  | 750              | 5                  | 0,5                                  | 0,5    | 3                  | 42 x 84                        | 0,8          | 15.03.390   |
| KUW4.2/60-800  | 800              | 5                  | 0,5                                  | 0,5    | 3                  | 42 x 84                        | 0,8          | 15.03.392   |
| KUW4.2/60-1000 | 1.000            | 5                  | 0,5                                  | 0,5    | 3                  | 42 x 84                        | 0,8          | 15.03.394   |