

**Artikelnummer:** 400956

**Kurzbeschreibung:** Manuflex aanbouw-werkbank Profi standaard, tafelblad kunststof, 1250 x 700 mm, briljantblauw



**Langbeschreibung:** Manuflex aanbouw-werkbank Profi standaard, diepte 700 mm, breedte en tafelblad naar keuze: De Manuflex aanbouwtafel Profi Standaard heeft een diepte van 700 mm. Zowel de breedte als het tafelblad van de Manuflex aanbouwtafel Profi Standaard kiest u zelf naar wens. Met de Manuflex aanbouwtafel Profi Standaard breidt u uw werkplaats uit tot een volledig uitgeruste montage- of testwerkplek. De Manuflex aanbouwtafel Profi Standaard heeft een diepte van 700 mm en een hoogte van 840 mm. De tafel kan worden besteld met een breedte van 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm of 2000 mm. Het onderstel van de aanbouwtafel bestaat uit twee stalen profiel frames van 60 x 60 mm en twee stevige, 60 mm hoge frames met 6 mm dikke rubberen onderkant ter bescherming van de vloer. Dit stalen profiel frame maakt de aanbouwtafel bijzonder stevig, waarbij de hoogwaardige poedercoating voor resistentie en duurzaamheid zorgt. De Manuflex aanbouwtafel Profi Standaard bestelt u ofwel met een kunststof tafelblad ofwel met een geolied multiplex tafelblad. Meer informatie over de 40 mm dikke tafelbladen vindt u hieronder. Op aanvraag kunnen wij de aanbouwtafel ook in een geleidende uitvoering leveren. Meer details: gebruiksdoel: Afzonderlijke werktafel of in rijen gekoppelde werktafel Met accessoires uitbreiding tot volledig uitgeruste montage- en testwerkplek mogelijk Bijzonder stevig en duurzaam door zelfdragend stalen onderstel onderstel: bestaat uit 1 stalen profiel frame 60 x 60 mm en 2 stevige 60 mm hoge frames en rubberen onderkant (6 mm) om de vloer te beschermen het onderstel is hoogwaardig gepoedercoat Standaarddiepte: 700 mm hoogte: 840 mm op aanvraag ook leverbaar als geleidende uitvoering keuze uit 9 RAL-kleuren voor onderstel breedte naar keuze: 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm of 2000 mm het tafelblad is 40 mm dik en kan in 2 verschillende uitvoeringen worden besteld uitvoering tafelblad kunststof: Het lichtgrijze kunststof tafelblad bestaat uit onderhoudsvriendelijke melamine laminaat op een E1 (emissieklasse 1) met tegenspanning gelijkmede 3-laagse spaanplaat. Met lichtgrijze, stootbestendige kunststof kantstrook omrand Het oppervlak is gemakkelijk schoon te maken. Slijtvast en krasbestendig, robuust en glansvrij Het tafelblad is geschikt voor lichte montage-, verzend- en laboratoriumwerkzaamheden en voor werkzaamheden zonder speciale eisen aan de chemische bestendigheid. uitvoering tafelblad multiplex: Overeenkomstig DIN 68705 deel 2 bestaat het geoliede multiplex tafelblad uit een meerlagige beukenhouten plaat van kwaliteitsklasse I/III Het multiplex tafelblad is onder hoge druk kruiselings waterdicht verlijmd volgens DIN 68705 IF (IW67) en milieuvriendelijk geolied Alle randen en hoeken zijn geschuurd en afgeschuind Het blank lakken van de multiplexplaat is op aanvraag mogelijk. Het multiplex tafelblad wordt overal gebruikt waar hoge mechanische belastingen nodig zijn, zoals in montage- en productieruimtes. Door de verlijming kan het tafelblad ook worden gebruikt voor occasioneel werk met vochtige materialen.

