


## RJ45 RJ45 plug Cat5, 4p IDC AWG26



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 09 45 151 1109  |
| Beschreibung       | RJ45 RJ45 plug Cat5, 4p IDC AWG26   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09451511109">https://b2b.harting.com/09451511109</a> |

### Bezeichnung

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Kategorie    | Steckverbinder         |
| Baureihe     | HARTING RJ Industrial® |
| Komponente   | Kabelsteckverbinder    |
| Beschreibung | gerade                 |

### Ausführung

|               |  |
|---------------|--|
| Anschlussart  | IDC-Schneidklemmanschluss  |
| Schirmung     | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt   |
| Kontaktanzahl | 4  |
| Lieferumfang  | Gehäuse mit Schirmung<br>Spleißelement<br>Kabelverschraubung<br>Montageanleitung |

### Technische Kennwerte

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Leiterquerschnitt         | 0,12 mm <sup>2</sup> flexibel      |
| Leiterquerschnitt         | AWG 26 flexibel                    |
| Aderaußendurchmesser      | 1,6 mm                             |
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz        |
| Datenrate                 | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s            |
| Grenztemperatur           | -40 ... +70 °C                     |
| relative Luftfeuchte      | 95 % nicht kondensierend (Betrieb) |
| Steckzyklen               | ≥750                               |



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Schutzart nach IEC 60529 | IP20         |
| Kabeldurchmesser         | 4,5 ... 9 mm |

## Materialeigenschaften

|  |                 |
|--|-----------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Polyamid (PA)   |
| Farbe Gehäuse                          | schwarz         |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0             |
| RoHS                                   | konform         |
| ELV Status                             | konform         |
| China RoHS                             | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja              |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26             |

## Normen und Zulassungen

|             |            |
|-------------|------------|
| Normen      | EN 45545-2 |
| Zulassungen | DNV GL     |
| PROFINET    | ja         |

## Kaufmännische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße               | 1  |
| Nettogewicht                | 30 g   |
| Ursprungsland               | Rumänien   |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990   |
| GTIN                        | 5713140059344  |
| eCl@ss                      | 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar) |