

15

1532 02

Klinken-Steckverbinder






Klinkenstecker nach JEITA RC-5325A JC35P4, 3,5 mm,
4-polig/stereo, gerade Ausführung, mit Knickschutz und
Lötanschlüssen

Status: Aktiv

15

1532 02



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PBT GF
Kontakt	CuZn/Stahl, vernickelt
Isolierung	POM
Gehäuse	PE

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1502 02	☞ 1503 10	☞ 1503 13
☞ 1503 15	☞ 1503 16	☞ 1503 19
☞ 1503 20	☞ 1503 21	

15

1532 02

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1532 02	4	100	300

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel