

<b>BJZ</b>	Datenblatt	Artikel-Nr.: C-199 2811 - C-199 2812 Seite 1 von 1
Artikelbezeichnung	ESD-Fingerlinge	Datum: 03.06.2013

## ESD-gerechte Fingerlinge (antistatisch)

### Technische Daten

<b>Ausführung:</b>	gerollt und ungerollt (unbestäubt, allergiefrei)
<b>Farbe:</b>	pink
<b>Größe:</b>	M, L
<b>Länge:</b>	65 ± 5 mm
<b>Durchmesser:</b>	S = 24 ± 2 mm M = 26 ± 2 mm L = 28 ± 2 mm
<b>Zugfestigkeit:</b>	min. 240 kg/cm <sup>2</sup> (Testmethode ASTM D3772)
<b>Dehnungsgrenze:</b>	min. 750%
<b>Ableitwiderstand:</b>	10 <sup>9</sup> Ω - 10 <sup>11</sup> Ω
<b>Hüllendicke:</b>	0,13 - 0,18 mm
<b>Spitzendicke:</b>	0,12 - 0,13 mm