



Industrie-Zubehörsatz-M 10 x 1

Artikel-Nr.: 17 023
EAN: 4103810170232
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Gewindeanschlüsse: M 10 x 1
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 3,50

Spezifikation

- 1 MULTIBOxx 050, mit EAN-Code
- 1 Schiebekupplung für Flachschiernippel 22 mm/0,86", DIN 3404, M22 M 10 x 1 i (12 063)
- 3 Schiebekupplungen für Flachschiernippel, Slide-on-Typ, 16 mm/0,62", DIN 3404, M1 + T1, M 10 x 1 i (12 061)
- 3 Schiebekupplungen für Flachschiernippel 16 mm/0,62", DIN 3404, M1+T1, M 10 x 1 i (12 062)
- 3 Schiebekupplungen für Flachschiernippel 10 mm/0,39", DIN 3404, M4, M 10 x 1 i (12 060)
- 5 Hydraulikmundstücke, 4 BA, M 10 x 1 i (12 631)
- 5 Präzisionsmundstücke, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
- 5 Hohl-/ Universalmundstücke, M 10 x 1 i, für H- und K-Nippel (12 002)
- 5 Spitzmundstücke, M 10 x 1 i, für D-Nippel (12 003)
- 5 Füllnippel für Fettpressenkopf, M 10 x 1 a, Ø = 9 mm (12 670)
- 3 Winkel 90°, M 10 x 1 i, M 10 x 1a (12 035)
- 5 Universalmundstücke für Stoßpressen, M 10 x 1 i (12 071)
- 5 Reduzierstücke, G 1/8" i, M 10 x 1 a (12 016)
- 5 Reduzierstücke, R 1/8" a, M 10 x 1 i (12 086)
- 5 Düsenrohre, gerade, M 10 x 1 a, 150 mm (12 435)
- 5 Düsenrohre, gebogen, M 10 x 1 a, 150 mm (12 635)
- 1 Wandhalter für Fettpressen (12 699)
- 1 Stoßpresse, 80 ml, Stahl, Set für H-, K- und D-Nippel (12 362)
- 5 Dichtungen für Fettpressenkopf, Ø 1 = 60,2 mm, Ø 2 = 48 mm, S = 2 mm (00 442)
- 5 Panzerschläuche, M 10 x 1 a, 11 x 230 mm (12 751 123)
- 5 Schnellkupplungen, M 10 x 1 i (12 006)
- 5 Muffen, M 10 x 1 i, M 10 x 1 i (18 016)
- 3 Drehgelenke, 1 x 360° , M 10 x 1 a, M 10 x 1 i (18 080 950)

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 375 x 320 x 65
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 3,50
Verpackungseinheit: 1,0