

# Datenblatt


## Laborsteckboard 3260 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 2560 (4 x 640)
- Verteiler-Terminal: 700 (7 x 100)
- Anschlussklemmen: 4
- Erweiterbar: ja
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 250 x 240 x 35 mm

**BN-Nummer: 203072**


## Laborsteckboard 2420 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 1920 (3 x 640)
- Verteiler-Terminal: 500 (5 x 100)
- Anschlussklemmen: 4
- Erweiterbar: ja
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 235 x 185 x 35 mm

**BN-Nummer: 203071**

## Laborsteckboard 4660 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 3900 (6 x 650)
- Verteiler-Reihen: 660 (12 x 55)
- Verteiler-Terminal: 100
- Doppel-Klippfixanschlüsse: 2
- Erweiterbar: ja
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 300 x 230 x 35 mm

**BN-Nummer: 206424**


## Laborsteckboard 840 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 640
- Verteiler-Terminal: 200 (2 x 100)
- Anschlussklemmen: 3
- Erweiterbar: ja
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 195 x 150 x 35 mm

**BN-Nummer: 206421**


## Laborsteckboard 1680 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 1280 (2 x 640)
- Verteiler-Terminal: 400 (4 x 100)
- Anschlussklemmen: 3
- Erweiterbar: ja
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 220 x 150 x 35 mm

**BN-Nummer: 203070**

## Laborsteckboard 1380 Kontakte




- Hauptsteckplatte: 1280 (2 x 640)
- Verteiler-Terminal: 100
- Anschlussklemmen: 2
- Erweiterbar: ja
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 210 x 120 x 35 mm

**BN-Nummer: 203069**

# Datenblatt


## Laborsteckboard 840 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 640
- Verteiler-Terminal: 200 (2 x 100)
- Erweiterbar: ja
- Rückseite selbstklebend
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 174 x 66 x 9 mm

**BN-Nummer: 203068**


## Laborsteckboard 640 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 640
- Erweiterbar: ja
- Rückseite selbstklebend
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 170 x 40 x 9 mm

**BN-Nummer: 206422**


## Laborsteckboard 480 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 410
- Verteiler-Terminal: 70
- Erweiterbar: nein
- Rückseite selbstklebend
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 118 x 45 x 9 mm

**BN-Nummer: 206931**

## Laborsteckboard 310 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 270
- Verteiler-Terminal: 40 (2 x 20)
- Erweiterbar: ja
- Rückseite selbstklebend
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 91 x 57 x 9 mm

**BN-Nummer: 203948**

## Verteilerterminal zu Laborsteckboards 2 x 100 Kontakte




- Verteiler-Terminal: 200 (2 x 100)
- Erweiterbar: ja
- Rückseite selbstklebend
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 170 x 12 x 9 mm (2 mal)

**BN-Nummer: 206423**

# Datenblatt


## Laborsteckboard 400 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 300
- Verteiler-Terminal: 100 (2 x 50)
- Erweiterbar: ja
- Rückseite selbstklebend
- Kontakte: adressiert, vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 82 x 54 x 9 mm
- Farbe: weiss

**BN-Nummer: 206932**


## Laborsteckboard 400 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 300
- Verteiler-Terminal: 100 (2 x 50)
- Erweiterbar: ja
- Rückseite selbstklebend
- Kontakte: adressiert, vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 82 x 54 x 9 mm
- Farbe: transparent

**BN-Nummer: 206934**

## Laborsteckboard 830 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 630
- Verteiler-Terminal: 200 (2 x 100)
- Erweiterbar: ja
- Rückseite selbstklebend
- Kontakte: adressiert, vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 165 x 54 x 9 mm
- Farbe: weiss

**BN-Nummer: 206933**

## Laborsteckboard 830 Kontakte




- Hauptsteckplatte: 630
- Verteiler-Terminal: 200 (2 x 100)
- Erweiterbar: ja
- Rückseite selbstklebend
- Kontakte: adressiert, vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 165 x 54 x 9 mm
- Farbe: transparent

**BN-Nummer: 206935**

# Datenblatt


## Mini-Laborsteckboards 170 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 170
- Erweiterbar: ja
- Befestigungslöcher: 2
- Rückseite selbstklebend
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 46 x 35 x 9 mm
- Farbe: rot

**BN-Nummer: 206927**


## Mini-Laborsteckboards 170 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 170
- Erweiterbar: ja
- Befestigungslöcher: 2
- Rückseite selbstklebend
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 46 x 35 x 9 mm
- Farbe: weiss

**BN-Nummer: 206928**


## Mini-Laborsteckboards 170 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 170
- Erweiterbar: ja
- Befestigungslöcher: 2
- Rückseite selbstklebend
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 46 x 35 x 9 mm
- Farbe: blau

**BN-Nummer: 206929**

## Mini-Laborsteckboards 170 Kontakte



- Hauptsteckplatte: 170
- Erweiterbar: ja
- Befestigungslöcher: 2
- Rückseite selbstklebend
- Kontakte: vernickelte Kupferfederklemmen
- Für Kabelquerschnitte: 0,05 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Spannung: 300 V
- Strom: 3 - 5 A
- Maße: ca. 46 x 35 x 9 mm
- Farbe: grün

**BN-Nummer: 206930**