

INSTA-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 63A  
Ansteuerung AC 230V



| Ausführung   |                |
|--|----------------|
| Produkt-Markename  | SETRON         |
| Produkt-Bezeichnung  | Insta Schütz   |
| Ausführung des Produkts  | 4 Schließer    |
| Spannungsart / der Betriebsspannung  | AC             |
| Spannungsart / der Betriebsspannung / zur Betätigung                           | AC             |
| Versorgungsspannung  |                |
| Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert  | 63 A           |
| Betriebsspannung / Bemessungswert  |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> <li>• maximal</li> </ul> | 440 V<br>440 V |
| Schutzart und Schutzklasse   |                |
| Schutzart IP   | IP20           |
| Schaltvermögen   |                |
| Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast                               | 5 000 W        |
| Verlustleistung  |                |

|   |     |
|---|-----|
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 8 W |
|---|-----|

### Hauptstromkreis

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 63 A |
|--------------------------------|------|

### Steuerstromkreis

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Steuerspeisespannung       |       |
| • Bemessungswert           | 230 V |
| • Bemessungswert / maximal | 230 V |

### Produktdetails

|  |      |
|--|------|
| Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung      | Nein |
| Anzahl der Öffner                                    | 0    |
| Anzahl der Schließer                                 | 4    |
| Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen | Ja   |

### Mechanischer Aufbau

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Höhe                                 | 90 mm |
| Breite                               | 54 mm |
| Tiefe                                | 71 mm |
| Einbautiefe                          | 0 mm  |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 3     |
| Nettogewicht                         | 390 g |

### Approbationen Zertifikate

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Referenzkennzeichen      |   |
| • gemäß DIN EN 61346-2   | Q |
| • gemäß IEC 81346-2:2009 | Q |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



[Sonstige](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5850-0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT5850-0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TT5850-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5850-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>



