

VARIOfit Gitter-Stirnwandwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 1 Stirnwand (Drahtgitter), Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203002



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Gitter-Stirnwandwagen











Gitter-Stirnwandwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Ladehöhe 290 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 1 Stirnwand (Drahtgitter)
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- mit TPE-Bereifung
- 12 Jahre Garantie


Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Plattformwagen	Euronorm	nein
Plattformwagentyp	Gitter-Stirnwandwagen	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	500 kg	klappbar	nein
Ladehöhe	290 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1200 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	800 mm	Radlager	Kugellager
Material Plattform	Holz	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Aufbauten	1 Stirnwand (Drahtgitter)	Radanordnung	rechteckig
nestbar	nein	Höhe	1006 mm
Material Gestell	Stahl	Garantie	12 Jahre
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Gewicht	37 kg
Farbe	enzianblau // RAL5010		

Zubehör

203025		Ladefläche für Plattformwagen, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, für Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203072		4 Lenkrollen, für Transportwagen, Bereifung Gummi, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203075		Schreibtabelle für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4
203076		Schreibtabelle für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4
203078		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203082		Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203088		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203089		Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203216		Räder mit Luftbereifung, Bereifung Luft, Traglast 225 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
--------	---	---

203396		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg