

META

Kabeltrommelregal

MULTIPAL

MULTIPAL, Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1470 x 1100 mm, 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 226878



Das Lagersystem



META Kabeltrommelregal MULTIPAL

Grundfeld

Kabeltrommelregal






- Grundfeld
- Schraubsystem
- Für den Innenbereich geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1470 x 1100 mm
- Feldlast 4000 kg
- Fachbreite 1300 mm
- 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage
- Ebenen mit Führungshülsen an den Holmen für Trommelachse
- Hohe Stabilität durch Diagonal- und Horizontalverstrebrungen




- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Ausstattung	Holme mit Führungshülsen
Regaltyp	Kabeltrommelregal	Böden- / Ebenentyp	Kabeltrommelauflage
Regalsystem	Schraubsystem	Oberfläche Boden	kunststoffbeschichtet
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Ständer	verzinkt
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstreibungen // Horizontalverstreibungen
Einsatzort	Innenbereich	Farbe Boden	rotorange // RAL2001
Höhe	2200 mm	Farbe Ausführung	rotorange/verzinkt // RAL2001
Breite	1470 mm	Lieferumfang	ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker
Tiefe	1100 mm	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	4000 kg	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Garantie	5 Jahre
Fachbreite	1300 mm	Gewicht	99,37 kg

Zubehör

183765		Kabeltrommelauflage für Kabeltrommelregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1000 kg, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
226796		Kabeltrommelregal, MULTIPAL, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1385 x 1100 mm, 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
226851		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen
226855		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen
226978		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

226981		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
226984		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken
226988		Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1300 mm, Mit Zentrierstücken

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
227961		Regalanfahrerschutz, Element: Einzelplanke, Höhe x Länge 400 x 1100 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb/schwarz
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß