



## X-Line SA-2 Anbau-LED-Profil



- Aluminiumprofil zum Aufsetzen
- Endkappen ermöglichen den optimalen Profilabschluss
- Montage der LED-Flexbänder: 90°
- Vorzugsweise für Flexbänder ohne Silikon geeignet (R42, R81, R111, R165, R330, R165 T, R330 T)
- Inklusive Lichtblende opal
- Ohne Endkappen, ohne LED Flexbänder
- Anwendung: Möbel, Schränke, Hängekorpusse, Lineare Leuchten im Shop, Laden- und Messebau

### Ausführung

Anbau-LED-Profil X-Line SA-2

Artikel-Nr.

aluminium eloxiert, ohne Endkappen

599997



- Aluminiumprofil: eloxiert EV1
- Lichtblende: opal
- Länge: 2500 mm (2504 mm mit Endkappen)
- Breite: 18.1 mm
- Höhe: 8.6 mm


### Zubehör (bitte separat bestellen)

Endkappen-Paar X-Line SA-2

Artikel-Nr.

silber grau, davon 1x mit Loch 5 mm

600001



- Kunststoff silber grau
- Einseitig mit Loch 5 mm für Kabelaustritt
- Profilmontage mittels doppelseitigem Klebeband oder Metall-Clipse zum Anschrauben

## Optionales Zubehör

Metall

Artikel-Nr.

600004



Halteclip zu Anbauprofil X-Line SA-1 und X-Line SA-2

- Montage mittels Schraubbefestigung
- Clips-Montage erhöht die Profilhöhe um 2 mm

## Maßzeichnung

1. Profilbreite	18.1 mm
2. Profilhöhe	8.6 mm
3. Profillänge	2500 mm
4. Endkappe	2 mm

