




## CM 02 E 20-27 P

Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder CM-Serie:Gerätestecker

### Produktbeschreibung

Beschreibung	Gerätestecker mit Flansch, Kontakte mit Lötkehl
Typ	CM 02 E 20-27 P
Bestell-Nr.	933 062-100
Polzahl	14 + PE
Leitungsdurchmesser	12 mm bis 14 mm
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Norm	MIL-C 5015 bzw. VG 95 342
Gehäusefarbe	schwarz

### Zeichnung



### Technische Daten

Stiftdurchmesser	1,6 mm
Bemessungsspannung	50 V AC/DC
Bemessungsstrom	10 A
Durchgangswiderstand	<= 5 mOhm
Anschlußart	löten
Gehäusegröße	20
Gehäusebefestigung	Schrauben

### Werkstoff

Kontaktflächenmaterial	Ag
Kontaktträgermaterial	PA 66-GF 25
Gehäusematerial	PA 66-GF 25

### Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Anbaufächentemperatur	bis 100 °C

### Brennbarkeitsklassen

Brennbarkeit, UL Standard 94 V-1

**Verpackungseinheit**

Verpackungseinheit 100 Stück

**Lieferumfang bzw. Zubehör**

Lieferumfang 1 Gerätestecker

Zubehör gesondert zu bestellen steckbar mit / passend zu  
CM 06 EA 20-27S;  
Flachdichtung CM 02 D 20,  
Bestell-Nr. 733 818-002;  
Schutzkappe CM 02 SD 20,  
Bestell-Nr. 831 766-100;