

Standardausführung

Messbereich 0 - 12 bar / 170 psi
Schlauchanschluss G 1/4, starr

Standard-Handreifenfüllmesser in Pistolenform, Schlauch starr

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Manometer Ø mm
118500	39.013	ungeeicht, mit Momentstecker	63
136785	39.014	ungeeicht, mit Hebelstecker	63
136788	39.015	ungeeicht, mit Tankstellenstecker	63

Zubehör für Standard-Handreifenfüllmesser in Pistolenform

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
136789	39.501	Momentstecker
136790	39.502	Autoventil-Hebelstecker
136791	39.503	Tankstellenstecker
136792	39.601	Schlauch mit Momentstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar
136793	39.602	Schlauch mit Hebelstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar
136794	39.603	Schlauch mit Tankstellenstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar
136797	39.703	Manometer Ø 63 mm, ungeeicht, Anschluss unten
136798	39.704	Schutzkappe für Manometer Ø 63 mm, Anschluss unten



39.013



39.014



39.015



39.501



39.502



39.503



39.601



39.602



39.603



39.703



39.704