

## **DW 754**Schleif- und Abziehkombination



- Ruhiger, vibrationsarmer Induktionsmotor mit sehr hohem Drehmoment
- Werkstück-Spannvorrichtung für exakte Schärf- und Schleifwinkel
- Schleifscheibe vom Anwender wegdrehend
- Robuste, leichte und dauerbelastbare Alu-Basis
- Gekapselt und wartungsfreie Präzisionskugellager

## Serienmäßiger Lieferumfang

- Schleifscheibe
- Abziehscheibe
- Spann- und Schleifvorrichtung
- Funkenschutzblende
- Montagewerkzeug

Aufnahmeleistung	415 Watt
Abgabeleistung	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.750 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibenmaße	125 x 20 mm
Schleifscheibenstärke	25 mm
Gewicht	9,3 kg