

Klett-System für L 3406 VRG

Klett-Schleifteller M 14



Elastischer Schleifteller mit Klettbelag.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
	115 Ø	1	208.817
Klett Bowl	125 Ø	1	231.983

Klett-Teller gedämpft, M14



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
115 Ø	1	240.311
125 Ø	1	350.737

Klett-Schleifpapier PURFLEX

Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.



Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestellnummer
D115 Pu-P24 VE50	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 Pu-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 Pu-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 Pu-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 Pu-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 Pu-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 Pu-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 Pu-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276

Polierschwamm blau



Schwamm mit mittelharter und grober Schaumstoffstruktur und hoher Reißfestigkeit. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. Besonders geeignet für verwitterte, matte Lacke und Kratzer, in Verbindung mit der SpecialPolish Feinschleifpaste.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
PS-B 140	140 Ø x 30	1	376.388
PS-B 160	160 Ø x 30	1	376.396

Polierschwamm weiß



Schwamm mit einer mittelharten und feinen Schaumstoffstruktur und extrem hoher Reißfestigkeit. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. Besonders geeignet, um leichte Gebrauchsspuren und Schlieren in Verbindung mit der SpecialPolish Feinschleifpaste zu entfernen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
PS-W 140	140 Ø x 30	1	376.426
PS-W 160	160 Ø x 30	1	376.434

Schleifteller für LG 1707 FR und LK 604

Elastischer Schleifteller mit Spannmutter M 14



Zur Aufnahme von Fiberschleifscheiben.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
170 Ø	1	124.079

Spannmutter M 14



Für elastischen Schleifteller.

VE	Bestellnummer
1	124.109

Bürsten für L 3406 VRG und L 1710 FRA

Stahldraht 0,3 mm



gewellt, Aufnahme M 14

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
60 Ø	1	124.516

Stahldraht 0,5 mm



gezopft, Aufnahme M 14

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
65 Ø	1	124.524