

# X 10/140 TST



## AUSSTATTUNG

 Schnellwechsel-Stecksystem D12

- Totalstop-System
- Druckregulierung
- komfortable Schlauchtrommel
- Halterung für Schaumlanze

## BESONDERHEIT



Durch die X-Form kann der Hochdruckreiniger in aufrechter Position komfortabel bedient werden.

Art.Nr. **603610**

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-140   3-14
Wasserleistung	l/min   l/h	10   600
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	160   16
Motordrehzahl	U/min	2800
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   12.8

## LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	15 (DN6)   48015
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	Starlet 4   12525
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	 042   12435-M20042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	 042   12438-042