

# KOHLER®

# SDMO®



## PRESTIGE 3000 C5

PORTABLE POWER

Baureihe PRESTIGE

### PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Hohe Tankkapazität
- Schall- und stoßdämmende Platten
- Robustes und leistungsfähiges Material

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe PRESTIGE

Wirkungsgrad und Geräuschniveau einer Spitzenausrüstung ideal geeignet für regelmäßige und häufige Einsätze.



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

## PRESTIGE 3000 C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PRESTIGE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	2.80
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	12
Verbr. 75% (L/h) *	1.30
Autonomie 75% (h) *	9.20
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	94
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	79
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	65

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH270_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	208
Kapazität Öl (l)	0.60

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	57
Breite (cm)	45
Höhe (cm)	46
Nettogewicht (kg)	50

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	58
Breite (cm)	47
Höhe (cm)	47
Gewicht (lbs)	52
Palettentyp	140/110
Anzahl der Kartons pro Palette	15
Palettenhöhe (cm)	154
Palettengewicht verpackt (kg)	796

**KOHLER®**  
**SDMO®**

10/13/2020

PRESTIGE 3000 C5 - PORTABLE POWER - PRESTIGE

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

# KOHLER®

# SDMO®

## PRESTIGE 3000 C5

### LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung

### OPTIONEN



**R05M**

Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



**R06**

Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger 2 und 3 kW



**R30**

Bausätze für die Wartung für PHOENIX 2800 mit 2 Dose mit 0,5 l Öl, Kerze, Luftfilter und Trichter.



**RHO**

Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregat und Motorpumpen von SDMO



**RPM**

Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V



**RPQ**

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm<sup>2</sup> Querschnitt

**KOHLER®**  
**SDMO®**

10/13/2020

PRESTIGE 3000 C5 - PORTABLE POWER - PRESTIGE

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com