




## AS-Interface Diagnosemodul

AS-i Tuner IP67



Einsatzbereich	
Applikation	Diagnosetool für AS-i
Elektrische Daten	
Nennspannung DC [V]	26,5...31,6
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	60
Verpolungsschutz	ja
Unterspannungsüberwachung	ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	0...55
Schutzart	IP 67
Zulassungen / Prüfungen	
MTTF [Jahre]	140
AS-i Kennwerte	
AS-i Zertifikat beantragt	ja

# AC1146



## AS-Interface Diagnosemodul

AS-i Tuner IP67

Mechanische Daten		
Gewicht [g]	196,5	
Werkstoffe	PBT	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Warnung	LED, gelb
	Fehler	LED, rot
Zubehör		
Zubehör optional	Modulunterteil, AC5000	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Keine Adressierung erforderlich Strombelastbarkeit der AS-i-Verteilerbuchse max. 1 A	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK:		
	AS-i Verteilerbuchse M12	
1	AS-i +	
3	AS-i -	
Steckverbindung: M12		