

Datenblatt Artikel 426501

Industrie-Kanister 30 L, HD-PE

naturfarben, mit UN-Zulassung

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- kompakte Form - handlich und stapelbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung DIN 60/61 Art.-Nr. 550500
- Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 47 mm
- a = Gewinde Außen-Ø = DIN 60
- t=Tiefe=230 mm b=Breite=288 mm h=Höhe=578 mm



Best.einheit	Stück
Btl in Karton	0
Mindest.Best.	2
Lagen	3
EAN	4007228426496
Länge Pal	1,2
brutto Kg	1,38
VE	2
Breite	288
Höhe	578
Stück / Lage	10
netto Kg	1,2
Stück / Palette bzw Kiste	30
Brutto Gewicht Pal Kg	56
Summe Kartons	15
Höhe Pal	1,884
Kartons pro Lage	5
Volumen L	30
Bruttogewicht VE Kg	2,4
Farbe	natur
Volumen m3	0
Breite Pal	0,8
Tiefe	230
Zolltarif	39233090