



Opis:

Przyłącze węży z nakrętką złączkową R 3/4" x 5/8" (R 3/4" x 16 mm), z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych (HDPE), kolor naturalny, do podłączania węży do zbiorników

- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- z gwintem rurowym $\varnothing d3 = R 3/4"$
- Średnica zewnętrzna tulejki $d1 = 16 \text{ mm}$ lub 5/8" (strefa wtykania)
- $l = 50 \text{ mm}$

Informacje:

Produkt

Numer produktu	532400
GTIN	4007228532401
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	10

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,01

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	10
D x S x W (mm)	250 x 250 x 85

Masa brutto OJ (kg)	0,1
---------------------	------------

Paleta

Liczba pudełek	336
Liczba warstw	8
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

kartony/warstwa	42
Masa (kg)	356,0