

**Artikelnummer:** 121342

**Kurzbeschreibung:** Schiebebügelwagen, Stahl/MDF-Platte, Eszianblau/Buche-Dekor, 2 Etagen, L 1180 x B 695 mm, mit senkrechten Rohren, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 400 kg

**Langbeschreibung:** Der vielseitig einsetzbare Plattformwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Auf der 695 mm breiten Ladefläche finden kleinere Gegenstände bequem Platz. Um die gängigen Anforderungen im Betrieb zu bewältigen, besitzt er eine Länge von 1180 mm. Die Wand ist mit einer Stahlrohrverstrebung versehen, die die Konstruktion zusätzlich stabilisiert. Der Plattformwagen ist mit 2 Etagenböden ausgestattet. Mit seiner Tragkraft von 400 kg lassen sich Ihre schwereren Güter und Waren komfortabel bewegen. Durch die optimierte Bereifung mit thermoplastischem Gummi ist der Geräuschpegel minimal. Um Mobilität und Transport zu erleichtern, ist der Plattformwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP sowie zwei Bockrollen auf Kunststoffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fusschutz versehen, werden Verletzungen erfolgreich vermieden.



**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4035694001572