

# 20713-243 AC-LÜFTER, 230 VAC, 119 X 119 X 38 MM, 162 M³H



#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

119 mm DC-Lüfter mit Stecker für Anschlusskabel

### **PRODUKTMERKMALE**

Produkttyp: Lüfter

Passend zu: 19"-Lüftereinschübe

Breite (mm): 119 mm

Länge: 119 mm

Höhe: 38 mm

Wechselspannung: 230-V

Frequenz: 50Hz; 60Hz

Luftstromvolumenstrom bei 50 Hz: 162 m³/h

Luftstromvolumenstrom bei 60 Hz: 192 m³/h

Geräuschpegel bei 50 Hz: 37dB(A)

Leistungsaufnahme @ 50 Hz: 15 W

Leistungsaufnahme @ 60 Hz: 14 W

Max. Statischer Druck: 73-Pa

Umgebungstemperatur: 70°C

## **ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS**

Axiallüfter, 119 mm, mit AC-Eingang. Ersatzteil für 1-HE-Lüftereinschübe.

Anschlussleitung und Schutzgitter bitte separat bestellen.

#### ZERTIFIZIERUNGEN



#### Nordamerika

Alle Standorte +1.763.422.2661 Chatten Sie mit uns: schroff.nvent.com

#### Europa

Straubenhardt, Deutschland +49.7082.794.0 Betschdorf, Frankreich +33.3.88.90.64.90 Warschau, Polen +48.22.209.98.35 Assago, Italien +39.02.932.7141 Chatten Sie mit uns: schroff.nvent.com

#### Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943
Qingdao, Volksrepublik
China
+86.532.8771.6101
Singapur
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chatten Sie mit uns:
schroff.nvent.com

#### Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate +971.4.378.1700 Bangalore, Indien +91.80.6715.2001 Istanbul, Türkei +90.216.250.7374 Chatten Sie mit uns: schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent.com