


ZARGES Industrietreppe

Podest Höhe 1,07 m, 5 gerieftte Stufen (inkl. Podest), Stufen Breite x Tiefe 800 x 225 mm, 45° Neigung, aus Aluminium, Handlauf einseitig

Artikelnummer: 215138



ZARGES Industrie-Treppe

Industrietreppe

- Podest Höhe 1,07 m
- Aufstieg einseitig
- 5 gerieftte Stufen (inkl. Podest)
- Stufen Breite x Tiefe 800 x 225 mm
- 45° Neigung
- Ausladung 1,11 m
- aus Aluminium
- Sichere Anwendung durch Handlauf
- Handlauf einseitig
- belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
- Befestigung mit 2 Wandkonsolen und Fußwinkel
- Gewicht 31,83 kg

- gemäß DIN EN ISO 14122
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Treppe	fahrbar	nein
Material	Aluminium	belastbar bis	300 kg
Neigung	45 °	Stufen belastbar bis	150 kg
Höhe Podest	1,07 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf
Stufen Anzahl	5	Handlauf	einseitig
Stufen-/Sprossentyp	geriefte Stufen	Befestigungsart	2 Wandkonsolen und Fußwinkel
Breite Stufen	800 mm	Oberfläche Stufen	verzinkt
Tiefe Stufen	225 mm	Norm	DIN EN ISO 14122
Ausladung	1,11 m	Garantie	10 Jahre
Nutzung	einseitig	Anlieferung	vormontiert
klappbar	nein	Gewicht	31,83 kg

Zubehör

215150



Handlauf für Industrietreppe, 45° Neigung, Für 5 Stufen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar