

Kettenpfosten -Earth-

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Höhe: 900 mm
- Pfosten: Ø 60 mm
- Fuß: aus Recyclingmaterial, 400 x 400 x 100 mm, schwarz
- Gewicht: 15 kg
- inkl. 2 Ösen (180°) und aufgeschweißter Stahlkappe
- max. Pfostenabstand: ca. 2,5 m
- transportabler Kettenständer
- zur vorübergehenden Absperrung
- hohe Standfestigkeit
- für innen und außen geeignet
- Pfosten und Fußplatte leicht trennbar
- einfache Aufstellung und platzsparende Lagerung



Modellbeispiel: Kettenpfosten -Earth- weiß beschichtet mit 3 roten Streifen (Art. 460kb)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Farbe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	460kb	weiß beschichtet/3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
	460kb-sg	gelb beschichtet/3 schwarzen Streifen

Legende: 24 - 72 Stunden 3 - 6 Tage 1 - 3 Wochen 3 - 5 Wochen 5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



S-Haken aus Stahl, VPE 10 Stk.

Material: Stahl, verzinkt
Maße (BxL): 30 x 55 mm
Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück



Verbindungsglied aus Stahl, 6 mm

Material: Stahl, verzinkt
Gliederstärke: 6 mm



Schäkel aus Stahl, Ø 8 mm, verschiedene Farben

Material: Stahl, verzinkt
Maße (LxB): 50 x 30 mm
Stärke: Ø 8 mm



Verbindungsglieder aus Kunststoff, Ø 6 mm oder 8 mm, VPE 10 Stk.

Material: Kunststoff
Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück



Hakenglied aus Kunststoff, Ø 6 mm oder 8 mm

Material: Kunststoff



Absperrkette aus Stahl, geschweißt, Ø 5 mm, 10 Meter

Material: Stahl, verzinkt
Gliederstärke: Ø 5 mm
Länge: 10 m



Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt, Ø 7 mm, 10 Meter

Material: Stahl, verzinkt
Gliederstärke: Ø 7 mm
Länge: 10 m



Absperrkette aus Stahl, geschweißt, Ø 6 mm, 10 Meter

Material: Stahl, verzinkt
Gliederstärke: Ø 6 mm
Länge: 10 m



Absperrkette aus Kunststoff, Ø 6 mm oder 8 mm, 25 Meter

Material: Kunststoff
Länge: 25 m

Weitere Produktabbildungen



Modellbeispiel: gelb beschichtet mit 3 schwarzen Streifen