



■ Universal-Dachdurchführungen

Für Luftein-/auslässe bzw. zum Anschluss von Lüftungsrohren mit Ø 125–400 mm. Haube wahlweise in ziegelrot oder schiefergrau. Durch großflächige, umlaufende Walzblei-Verwahrung an alle Ziegelarten und -Formen auf Satteldach anpassbar. Trägerplatte für Befestigung und restliche Teile aus verzinktem Stahlblech. Max. Dachneigung von 45 Grad.

■ Teleskop-Mauerkasten

Zur Wanddurchführung von Zu- und Abluftleitungen. Zwei ineinander schiebbare Kunststoffrohre sind auf Wandstärke einstellbar. Außenabdeckung wahlweise durch selbsttätige Verschlussklappe oder Lüftungsgitter. Raumseitige Stützen zum Aufstecken der Leitung. Type TMK 125/150 mit Stufenstützen im Ø 125, 150 und 160 mm. Type TMK 100 für Rohr-Ø 100 mm.

■ Satteldachhaube SDH

Universal-Ausführung, für fast alle Dachziegelarten geeignet. Durch Walzbleirand an verschiedene Formen anpassbar. Haube und Platte aus verzinktem Stahlblech. Flexibler Kunststoff-Balg mit Stufenstützen zum Anschluss für alle Rohr-Ø von 70–115 mm. Rohrbefestigung durch mitgelieferte Schlauchschelle.

■ Lieferprogramm und Maße

Type	TMK 100	TMK 125/150
Best.-Nr.	00844	00845
Maße A mm	140 □	190 □
B max.	500	500
Ø D	100	125/150/160
Ø E	108,5	155

■ Lieferprogramm und Maße DDF

Type ¹⁾	Best.-Nr.	Type ²⁾	Best.-Nr.	Maße in mm							Gewicht kg
				A	B	C	Ø D	E	F	G	
DDF 125	01964	DDF 125 G	01848	165	200	328	125	110	500	390	4
DDF 160	01965	DDF 160 G	01849	175	248	386	160	110	500	390	4
DDF 200	01966	DDF 200 G	01850	210	333	495	200	110	600	600	8
DDF 250	01967	DDF 250 G	01851	210	333	495	250	110	600	600	8
DDF 315	01968	DDF 315 G	01852	220	420	666	315	110	600	600	9
DDF 355	01969	DDF 355 G	01853	360	550	900	355	215	900	750	17
DDF 400	01970	DDF 400 G	01854	360	550	900	400	215	900	750	17

¹⁾ Haube ziegelrot lackiert (RAL 8012).

²⁾ Haube schiefergrau lackiert (RAL 7024).

SDH Best.-Nr. 01476