

Rollcart chariot à 4 ridelles grillagé

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 770 mm, plateforme en bois, rehausse 4 parois (grillagées), structure coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158022



Rollcart Chariot à quadruple paroi

force 500 kg

chariot à 4 ridelles grillagé

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 770 mm
- hauteur de charge 285 mm
- plateforme en bois
- rehausse 4 parois (grillagées)
- parois amovibles
- structure coloris RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1370 x 800 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE



Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé
type de chariot à dossier	chariot à 4 ridelles grillagé	norme européenne	non
charge	500 kg	poignée	2 pièce
hauteur de charge	285 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1200 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	770 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	bois	hauteur	990 mm
rehausses	4 parois (grillagées)	longueur	1370 mm
fonction rehausses	parois amovibles	largeur	800 mm
surface de châssis	finition peinture époxy	Poids	51 kg

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158405		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage air, force 250 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4

158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal