

## **VARIOfit** **diable pour caisses en** **aluminium**

force 200 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en aluminium, soudé

Numéro d'article: 202892



**VARIOfit**



**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



## **VARIOfit Diabie pour caisses en aluminium**

### **Force 200 kg**



diable pour caisses en aluminium

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- hauteur x largeur 1305 x 572 mm
- structure en aluminium, soudé
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie



## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	air
type de diable de manutention	diable pour caisses	roulement	roulement à billes
charge	200 kg	Diamètre de roue	260 mm
largeur de pelle	320 mm	matériau de jante	tôle d'acier
profondeur de pelle	250 mm	poignée de sécurité	oui
matériau	aluminium	hauteur	1305 mm
matériau de finition	soudé	largeur	572 mm
rabattable	non	garantie	12 années
patins pour escaliers	non	Poids	11 kg

## Accessoires

500327		Poignées pour diable d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique
521537		bandage increvable, pour diable de manutention, bandage caoutchouc plein, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm