

Cascoo roulette pivotante

force 180 kg, diamètre x largeur 80 x 30 mm, longueur moyeu 47 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Palier de pivotement, jante en aluminium, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243641

roulette pivotante

- force 180 kg
- diamètre x largeur 80 x 30 mm
- longueur moyeu 47 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement
- espacement des trous des vis 80/75x60/55/48 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	frein	sans
modèle	roulette pivotante	pare-fils	non
charge	180 kg	hauteur	120 mm
pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	47 mm

Diamètre de roue	80 mm	largeur de roue	30 mm
matériau de jante	aluminium	distance trou de vis	80/75x60/55/48 mm
roulement	Palier de pivotement	surface de boîtier	galvanisé
élément de fixation	panneau	Poids	1,55 kg