

## Blume Förderanlagen convoyeur à galets



rouleau de manutention en plastique, convoyeur longueur x largeur 1,5 m x 300 mm, empattement 100 mm

Numéro d'article: 406209



## Blume Förderanlagen Élément de transporteur à galets en plastique

### Droit

convoyeur à galets














- rouleau de manutention en plastique
- diamètre de roulette 48 mm
- convoyeur longueur x largeur 1,5 m x 300 mm
- largeur 340 mm
- empattement 100 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 300 mm et d'une largeur maximale de 500 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion


### Détails techniques

|                         |                        |                                  |        |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|
| manutention dynamique   | convoyeurs             | largeur du produit transporté ju | 500 mm |
| type de convoyeur       | convoyeur à galets     | longueur min. du produit transpo | 300 mm |
| composants de convoyeur | élément pour convoyeur | empattement                      | 100 mm |
| type de roulettes       | rouleau de manutention | hauteur de cadre                 | 70 mm  |




|                       |           |                   |              |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------|
| matériau de roulette  | plastique | largeur de cadre  | 20 mm        |
| diamètre de rouleau   | 48 mm     | matériau de cadre | acier        |
| longueur de convoyeur | 1,5 m     | surface de cadre  | galvanisé    |
| extensible            | non       | forme de cadre    | profilé en U |
| largeur de convoyeur  | 300 mm    | Poids             | 11 kg        |
| largeur               | 340 mm    |                   |              |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 126268 |    | butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion                             |
| 408099 |    | passage pour convoyeur à galets, diamètre de roulette 48 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 300 mm, empattement 100 mm, avec charnières et poignée |
| 414499 |    | Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m                   |
| 414502 |    | Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation double face, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m                 |
| 428595 |    | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel  |
| 428653 |   | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel                     |
| 428697 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel  |
| 428744 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel                     |
| 428824 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel                     |
| 429011 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel  |
| 429055 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel                     |
| 429099 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel  |
| 429168 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel                    |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 510321 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
|--------|---|---|

### Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 505362 |  | potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir  |
| 520983 |  | table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir   |
| 523822 |  | kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm |