

## Hupfer chariot à plateaux en acier inoxydable

force 80 kg, avec 2 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 1000 x  
600 mm, plateau(x) en acier  
inoxydable avec rebord antichute,  
roues avec bandage caoutchouc  
plein



Numéro d'article: 587329

**HUPFER**  
we make work flow



## Hupfer Chariot à plateaux en acier inoxydable

chariot à plateaux en acier inoxydable

- force 80 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur 950 x 1095 x 695 mm
- plateau(x) en acier inoxydable avec rebord antichute
- structure en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	Ø de roue	125 mm
type de chariot	chariot à étagères	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins

matériau	acier inoxydable	conducteur d'électricité	non
charge	80 kg	alignement de niveaux	droit
longueur de plateau	1000 mm	hauteur	950 mm
largeur de plateau	600 mm	longueur	1095 mm
nombre de plateaux	2 pièce	largeur	695 mm
Hauteur entre deux plateaux	591 mm	norme européenne	non
matériau de plateforme	acier inoxydable	rehausses	aucune
équipement de plateforme	rebord antichute	rabattable	non
exécution de plateforme	insonorisé	disposition des roues	rectangulaire
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	modèle	avec tablier sur trois côtés
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	20 kg

## Accessoires

501943		bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

369099		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène bleu, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris bleu, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
503397		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 154 x 600 x 400 mm, en polyéthylène, en gris
527618		mallettes norme Europe, hauteur x longueur x largeur 130 x 400 x 300 mm, capacité 11 l, avec range-couvert, en polyéthylène en bleu, avec couvercle à charnière
532084		roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc