


Anschlussplatte

VMPAL-AP-14-QS6-1-T1

Teilenummer: 561019

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	14,9 mm
Länge	107,3 mm
Rastermaß	14,9 mm
Ventilgröße	14 mm
Druckzonenentrennung	Kanal 1
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	reversibel
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Max. Anzahl Ventilspulen	1
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	51,35 g
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Pneumatischer Anschluss 4	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verstärkt