

Feuille de données du produit



Article N°: 2891 Chariot de mise à disposition de pièces

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Chariot 2 faces avec 2x 4 plateaux en mélaminé surface effet hêtre et rebord de 12 mm. Dim utiles 1280 x 2 x 315 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm et inclinables de 0° à 35°. Fixation au moyen d'une molette assurant un serrage sécurisé. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à rouleaux. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge par plateau : 60 kg. Livré sans bacs.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	300
Longueur de surface utile (mm)	1280
Largeur de surface utile (mm)	2 x 315
Hauteur plateaux (mm)	370, 670, 970, 1270
Charge par plateau (kg)	60
Longueur totale (mm)	1420
Largeur totale (mm)	740
Hauteur totale (mm)	1530
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Configuration	Holzböden
Poids (kg)	96
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976028910