

Feuille de données du produit



Article N°: 4475 Chariot porte-panneaux

Equipements de manutention



Pour un transport sécurisé des plaques de verres, bois et plastiques, ainsi que portes et fenêtres montées. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Chariot à 2 faces avec protection en caoutchouc. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique bleu gris non traçant, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Largeur utile : 2x 230 mm, hauteur utile : 1 450 mm.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	1200
Longueur de surface utile (mm)	1676
Largeur de surface utile (mm)	2x 230
Hauteur de zone de chargement (mm)	333
Longueur totale (mm)	1676
Largeur totale (mm)	800
Hauteur totale (mm)	1783
Type de pneu	Caoutchouc élastique bleu gris
Roues (mm)	200 x 40
Remarques	Hauteur utile : 1450 mm
Poids (kg)	80
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976020068