



**Art.-Nr.: 02235**  
**Hauptleitungsabzweigklemme 25 mm<sup>2</sup>**  
**4-polig, Ausführung "A"**

Zugang 2x 25 mm<sup>2</sup>, 3x 4 Abgänge 16 mm<sup>2</sup>, 1x 6 Abgänge 16 mm<sup>2</sup>

**Standards :**  
DIN VDE 0603-2/03.98

**Elektrische Werte :**  
500 V

**Mechanische Werte :**  
Breite x Höhe x Tiefe (mm): 151 x 40 x 50  
Gewicht (g): 370  
Schnappbefestigung senkrecht und waagrecht

**Klemmstellen :**  
Zugang Schraube M6 :  
10 - 25 mm<sup>2</sup>, Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,  
6 - 16 mm<sup>2</sup>, feindrätig mit Aderendhülse  
Md 3 Nm

Abgang Schraube M5 :  
6 - 16 mm<sup>2</sup>, Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,  
4 - 10 mm<sup>2</sup>, feindrätig mit Aderendhülse  
Md 3 Nm

**Werkstoffeigenschaften :**  
Basiskörper:  
temperaturbeständig bis 125°C,  
selbstverlöschend nach UL 94,  
Kriechstromfestigkeit CTI 200,  
halogenfrei

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

**Werkstoffeigenschaften :**

Schraube Zugang:

+/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Schraube Abgang:

+/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Klemmenkörper :

Messing

**Hinweise :**

An jeder Klemmstelle befinden sich zwei Klemmschrauben zur sicheren Kontaktierung.

**Zubehör für Artikel 02235 :**

78491 Abdeckprofil

1 m lang, für Hauptleitungsabzweigklemme