

## Flaschenkühlschrank unterbaufähig FKU 1800 W

Getränkekühlschrank mit stiller Kühlung. Frontbelüftet und durch die abnehmbare Arbeitsplatte unterbaufähig (Abluft durch das Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte). Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Die Tür ist abschließbar und besitzt einen soliden Griff. Die Türmagnetdichtung ist wechselbar. Das Thermostat ist stufenlos verstellbar. Die digitale Temperaturanzeige, in der Tür integriert, zeigt unabhängig vom Strom die Innenraumtemperatur an. 2 Stellfüße vorne um Bodenunebenheiten auszugleichen.



Artikel-Nr.: 40511801  
GTIN: 9005382214510



### Produktvorteile:

- Höhe ohne Arbeitsplatte 820 mm
- Volltürkühlschrank, unterbaufähig
- Abnehmbare Arbeitsplatte
- Stahlblech weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum, fruchtsäurebeständig
- Vorgeformte Rostauflagen
- Stufenlos regelbares Thermostat
- Digitale Temperaturanzeige
- Stille Kühlung
- Tür mit Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	FKU 1800
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	850 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	513 mm
<b>Tiefe</b>	441 mm
<b>Höhe</b>	702 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Außenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Kunststoff
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,1 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt

Bruttogewicht	37 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	25 °C
Bruttoinhalt	180 l
Nutzinhalt Kühlung	175 l
Energieverbrauch im Jahr	204 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)