

## Información sobre productos

# 78 31 125

## Electronic Super Knips®

DIN ISO 9654



- Con cabeza estrecha
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC
- Acero especial para herramientas, bruñida
- Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión
- Filos rectificadas muy afilados sin bisel
- Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de Ø 0,2 mm
- Corte de cizalla con micro desplazamiento controlado del canto de corte para un corte ultrapreciso incluso de hilos finísimos y una larga vida útil
- Articulación con remache de acero afinado
- Movimiento extremadamente suave que evita la fatiga del operario
- Con muelle y limitador de apertura

### Información general

Núm. de artículo	78 31 125
EAN	4003773039778
Alicate	bruñido
Cabeza	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	55 g
Dimensiones	125 x 60 x 13 mm
Norma	DIN ISO 9654
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 0,2 – 1 mm
Longitud de boca (B)	9 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	7,5 mm
Anchura de la cabeza (A)	12,5 mm

*Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.*