

Termékinformációk

83 30 010

Csófogó S-pofa

DIN 5234

- Keskeny, S-alakú pofa
- Forgásiránnyal szemben elhelyezkedő fogazás
- Fogazás külön indukzív úton edzett
- Hárompontos felfekvés a csőre, önszorító
- Kettős-T profilfogantyú
- Hozzáfogott állítóanya
- Piros porlakkozott, pofák polírozva
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Általános

Cikkszám	83 30 010
EAN	4003773014249
Fogó	piros porfesték-bevonattal
Súly	836 g
Méret	320 x 59 x 20 mm
Szabvány	DIN 5234

Műszaki jellemzők

fesztáv	42 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 1 5/8 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	42 mm
Belső átmérő hüvelyk	Ø 1 Coll

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk